

Garant**Perforerad panel med borstlist, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	928111 1000
GTIN	4062406113162
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Perforerad panel, se beskrivning under nr 928070, inklusive borstlist för genomföring av kablar bakåt. För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Djup	25 mm
lyftförmåga	100 kg
Passar för typ	1000 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Perforerad panel utförande	med borstlist
Bredd	920 mm
vikt	6 kg
höjd	481 mm
Materialtjocklek	1,2 mm

Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

Tillbehör

Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2	928270 2
Multifix Passar för typ 500	928201 500
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Stolpe för upphängning höjd 481 mm	928060 481
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1	928270 1
Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2	928275 2