

Garant**Perforerad panel med borstlist, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928111 2000
GTIN	4062406113186
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Perforerad panel, se beskrivning under nr 928070, inklusive borstlist för genomföring av kablar bakåt. För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431. 2 mellanpaneler

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Bredd	1920 mm
vikt	12 kg
Passar för typ	2000 mm
höjd	481 mm
Djup	25 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Perforerad panel utförande	med borstlist
lyftförmåga	100 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

Tillbehör

Stolpe för upphängning höjd 481 mm	928060 481
Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2	928275 2
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Multifix Passar för typ 1500	928201 1500
Multifix Passar för typ 500	928201 500
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1	928270 1
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2	928270 2
Multifix Passar för typ 300	928201 300