

Garant**Perforerad panel med borstlist, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928111 1500
GTIN	4062406113179
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Perforerad panel, se beskrivning under nr 928070, inklusive borstlist för genomföring av kablar bakåt. För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431. 1 mellanpanel

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Bredd	1420 mm
höjd	481 mm
Passar för typ	1500 mm
Djup	25 mm
lyftförmåga	100 kg
vikt	9 kg
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Perforerad panel utförande	med borstlist
Materialtjocklek	1,2 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

Tillbehör

Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2	928270 2
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Multifix Passar för typ 500	928201 500
Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2	928275 2
Stolpe för upphängning höjd 481 mm	928060 481
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1	928270 1
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000