

**Garant****Avläggsskiva av stålplåt 200 mm djup, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928130 2000
GTIN	4062406113216
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med skyddskant på 3 sidor. Falsad framkant. Kan monteras med falsen uppåt eller nedåt. **Justeringsområde i djupled 110 mm.**

Kan låsas **90° vågrätt** och **med 110° lutning**.

**Passar till:**

Montage genom **upphängning** i bärpelare nr 928010, materialvagn nr 918590 (storlek 1 000) och skiljeväggar nr 955430 och 944431.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Om en avläggsskiva monteras på vardera fram- och baksidan av stolparna får man dubbel avläggssyta. Avläggsskivorna kan förses med öppna förvaringslådor. Dessa hittar du i del 96.

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	1880 mm
inbyggnadshöjd	80 mm
Bredd	1920 mm
Djupinställningsområde	40 mm
Passar för typ	2000
effektivt djup	200 mm
Lutningsvinkel	90 grad
Lutningsvinkel	110 grad

Hylla utförande	Standard
Materialtjocklek	1,5 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva