

**Garant****Avläggsskiva av stålplåt 300 mm djup, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928131 1500
GTIN	4062406113230
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med skyddskant på 3 sidor. Falsad framkant. Kan monteras med falsen uppåt eller nedåt. **Justeringsområde i djupled 110 mm.**

Kan låsas **90° vågrätt** och **med 110° lutning**.

**Passar till:**

Montage genom **upphängning** i bärpelare nr 928010, materialvagn nr 918590 (storlek 1 000) och skiljeväggar nr 955430 och 944431.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Upplagshyllorna kan förses med öppna förvaringslådor, de finns i del 96.

**Teknisk beskrivning**

Djupinställningsområde	110 mm
effektivt djup	300 mm
Passar för typ	1500
Bredd	1420 mm
inbyggnadshöjd	80 mm
invändig bredd	1380 mm
Lutningsvinkel	90 grad
Lutningsvinkel	110 grad
Hylla utförande	Standard

Materialtjocklek	1,5 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva