

Garant**Avläggsskiva av stålplåt 200 mm djup, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928130 1500
GTIN	4062406113209
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med skyddskant på 3 sidor. Falsad framkant. Kan monteras med falsen uppåt eller nedåt. **Justeringsområde i djupled 110 mm.**

Kan låsas **90° vågrätt** och **med 110° lutning**.

Passar till:

Montage genom **upphängning** i bärpelare nr 928010, materialvagn nr 918590 (storlek 1 000) och skiljeväggar nr 955430 och 944431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Om en avläggsskiva monteras på vardera fram- och baksidan av stolparna får man dubbel avläggssyta. Avläggsskivorna kan förses med öppna förvaringslådor. Dessa hittar du i del 96.

Teknisk beskrivning

effektivt djup	200 mm
Passar för typ	1500
invändig bredd	1380 mm
Djupinställningsområde	40 mm
Bredd	1420 mm
inbyggnadshöjd	80 mm
Lutningsvinkel	90 grad
Lutningsvinkel	110 grad

Hylla utförande	Standard
Materialtjocklek	1,5 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva