

Garant**Avläggsskiva med belysning, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928140 2000
GTIN	4062406113346
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Hyllplan se beskrivning under nr 928131. Med inbyggd svängbar LED-belysning (utförande som nr 928600 med till-/från-kontakt) under hyllplanet.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**, silverfärgad armatur.

OBS!:

Lampan under upplagshyllan innehåller inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdioder) kan bytas av tillverkaren. Drivenheten (nättdel och kabel) kan bytas av tillverkaren.

Teknisk beskrivning

LED-teknik	ja
effektivt djup	300 mm
Passar för typ	2000
effektförbrukning	27 W
inbyggnadshöjd	80 mm
färgtemperatur	4000 K
Bredd	1920 mm
ljusflöde	2520 lm
invändig bredd	1880 mm
Strömbrytare	ja
märkspänning	250 V

Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Hylla utförande	med belysning
Materialtjocklek	1,5 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva