

Garant**Avläggsskiva med stålbyglar, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	928145 1000
GTIN	4062406113353
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med förzinkade stålbyglar. Montering genom upphängning.

Passar till:

Bärpelare nr 928010, 928020, 928075, 928076, materialvagn nr 918590, skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**. Bygeln galvaniskt förzinkad.

Teknisk beskrivning

Bredd	920 mm
bygel-Ø	8 mm
byglarnas höjd	330 mm
inbyggnadshöjd	80 mm
effektivt djup	300 mm
Passar för typ	1000
invändig bredd	880 mm
antal stålbyglar	4
Hylla utförande	med stålbygel
Materialtjocklek	1,5 mm

Hyllplanets bärformåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva