

**Garant****Svängarm, antal leder: 1****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 928170 1      |
| GTIN         | 4062406113384 |
| Artikelklass | 91P           |

**Beskrivning****Utförande:**

Svängarm av stålör med **1** eller **2 leder**, för infästning (fastskruvning) på **bärpelare nr 928010**. För fastsättning av TFT/tangentbordshållare nr 928172 storlek 1, perforerad panel nr 928175 storlek 1 och TFT-hållare nr 928178 storlek 1.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**Teknisk beskrivning**

|  |  |
|--|--|
| svängarmens utliggning   | 310 mm   |
| antal leder  | 1  |
| lyftförmåga  | 25 kg  |
| Serie  | Workstation  |
| vikt   | 2,5 kg   |
| inbyggnadshöjd   | 120 mm   |
| Materialtjocklek   | 1 mm   |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Produktslag

Svängarm

**Tillbehör**

TFT-/ tangentbordshållare Typ 1

928172 1

Perforerad panel för svängarm Typ 1

928175 1

TFT-hållare Typ 1

928178 1