

**Garant****Avläggsskiva med stålbyglar, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928145 1500
GTIN	4062406113360
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med förzinkade stålbyglar. Montering genom upphängning.

**Passar till:**

Bärpelare nr 928010, 928020, 928075, 928076, materialvagn nr 918590, skiljeväggar nr 955430 och 955431.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**. Bygeln galvaniskt förzinkad.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1420 mm
inbyggnadshöjd	80 mm
effektivt djup	300 mm
antal stålbyglar	5
Passar för typ	1500
bygel-Ø	8 mm
byglarnas höjd	330 mm
invändig bredd	1380 mm
Hylla utförande	med stålbygel
Materialtjocklek	1,5 mm

Hyllplanets bärformåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva