

Garant**Grundhyllställ för instickshyllor, Djup 400 mm, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990201 800
GTIN	4062406113568
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016.

OBS!:

- De 500 mm djupa hyllställena är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
- Delar och tillbehör till hyllställena finns också i vår eShop under nr 990271 – 990370.
- För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Hyllplan bredd	946 mm
----------------	--------

Påbyggnadsmått grundställ bredd	1000 mm
Maximal fältlast	900 kg
Hyllplanets djup	400 mm
hyllställsdjup	400 mm
antal hyllor	2
Hyllhöjd	800 mm
Hylla monteringsstyp	Tvärbalk
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
Antal profilram	2
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Hyllplanets tjocklek	38 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Golvhyllställ

Tillbehör

Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar passar till hyllställ med djup 400 mm

990320 400