

**Garant****Påbyggnadsställ för instickshyllor, Djup 400 mm, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990206 800
GTIN	4062406113711
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

**Lackering:**

Stolpram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016.

**OBS!:**

- De 500 mm djupa hyllställen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
- Delar och tillbehör till hyllställen finns också i vår eShop under nr 990271 – 990370.
- För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

antal hyllor	2
--------------	---

hyllställdjup	400 mm
Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
Antal profilram	1
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	975 mm
Maximal fältlast	900 kg
Hylla monteringsstyp	Tvärbalk
Hyllplan bredd	946 mm
Hyllplanets djup	400 mm
Hyllhöjd	800 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Hyllplanets tjocklek	38 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Golvhyllställ

## Tillbehör

Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar passar till hyllställ med djup 400 mm

990320 400