

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

**Användningsdata:**

**Vänstervirad**, upplindning i förtid förhindras säkert.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalledar liksom för rengöring av formbrädor. Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

**Teknisk beskrivning**

Borstlängd H <sub>1</sub>	29 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
Borsttjocklek	0,5 mm
antal flätor	20

Borstbredd L <sub>1</sub>	14 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnöster	vänstervirad
Produktlag	Rundborste