

**Garant****Grundhyllställ för instickshyllor, Djup 500 mm, höjd: 1200mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 990211 1200   |
| GTIN         | 4062406113940 |
| Artikelklass | 911           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

**Lackering:**

Stolpram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016.

**OBS!:**

- De 500 mm djupa hyllställena är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
- Delar och tillbehör till hyllställena finns också i vår eShop under nr 990271 – 990370.
- För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Hylla monteringsstyp | Tvärbalk |
|----------------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| Hyllplan bredd fritt mått                                      | 900 mm   |
| Hyllplanets djup   | 500 mm   |
| hyllställsdjup   | 500 mm   |
| antal hyllor   | 3  |
| Hyllkonstruktion   | Grundhyllställ   |
| Antal profilram  | 2  |
| Hyllplan bredd   | 946 mm   |
| Maximal fältlast   | 900 kg   |
| Hyllhöjd   | 1200 mm  |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd                                | 1000 mm  |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg   |
| Hyllplanets tjocklek   | 38 mm  |
| Höjdinställning i raster                                       | 40 mm  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut   | Djup 500 mm  |
| Produktslag  | Golvhyllställ  |

## Tillbehör

Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar passar till hyllställ med djup 500 mm

990320 500