

Garant**Grundhyllställ för instickshyllor, Djup 500 mm, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 990211 1000 |
| GTIN | 4062406113933 |
| Artikelklass | 911 |

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016.

OBS!:

- De 500 mm djupa hyllställena är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
- Delar och tillbehör till hyllställena finns också i vår eShop under nr 990271 – 990370.
- För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------|
| Hyllplan bredd fritt mått | 900 mm |
|---------------------------|--------|

| | |
|--|--|
| antal hyllor | 3 |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1000 mm |
| Hylla monteringsstyp | Tvärbalk |
| Hyllhöjd | 1000 mm |
| hyllställdjup | 500 mm |
| Hyllplan bredd | 946 mm |
| Hyllplanets djup | 500 mm |
| Maximal fältlast | 900 kg |
| Hyllkonstruktion | Grundhyllställ |
| Antal profilram | 2 |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg |
| Hyllplanets tjocklek | 38 mm |
| Höjdinställning i raster | 40 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | Djup 500 mm |
| Produktslag | Golvhyllställ |

Tillbehör

Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar passar till hyllställ med djup 500 mm

990320 500