

**Garant****Hörnenhet med 1 hörnstöd, Djup 400 mm, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990241 2000
GTIN	4062406114145
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil hörnstolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllplan. Stolpramar med ändlock av plast. Uppbyggnaden sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllplan av förzinkad plåt.

**leveransinnehåll:**

Hörnpelare, hörnhyllor (antal se respektive storlek). 1 st hörnpelare, 4 st hörnhyllor.

**Lackering:**

Stolpram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016.

**OBS!:**

Hörnenheten kan bara byggas upp i kombination med 2 grundhyllställ nr 990201 eller nr 990211.

**Teknisk beskrivning**

Kundmontering	ja
Maximal fältlast	900 kg
Hörnlösning som separat lösning	nej
hyllplanets djup (mått B)	900 mm

Hyllplanets djup	975 mm
Hyllplan bredd	975 mm
Hyllhöjd	2000 mm
hyllplanets gavelsida (mått A)	777 mm
Passar till hyllställsanslutning med djup	400 mm
antal hyllor	4
Hyllan kräver anslutningshyllor för montering	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Hyllplanets tjocklek	38 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Hörnskarv

## Tillbehör

Hörnhyllplan, förzinkade med tvärbalkar Passar till hyllställsanslutning med djup 400 mm

990370 400