

Garant**Hörnenhet med 1 hörnstöd, Djup 400 mm, höjd: 1200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990241 1200
GTIN	4062406114121
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Stabil hörnstolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllplan. Stolpramar med ändlock av plast. Uppbyggnaden sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllplan av förzinkad plåt.

leveransinnehåll:

Hörnpelare, hörnhyllor (antal se respektive storlek). 1 st hörnpelare, 3 st hörnhyllor.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016.

OBS!:

Hörnenheten kan bara byggas upp i kombination med 2 grundhyllställ nr 990201 eller nr 990211.

Teknisk beskrivning

Hyllhöjd	1200 mm
Hyllplanets djup	975 mm
Maximal fältlast	900 kg
Kundmontering	ja

antal hyllor	3
Passar till hyllställsanslutning med djup	400 mm
Hyllplan bredd	975 mm
hyllplanets djup (mått B)	900 mm
Hörnlösning som separat lösning	nej
hyllplanets gavelsida (mått A)	777 mm
Hyllan kräver anslutningshyllor för montering	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Hyllplanets tjocklek	38 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Hörnskarv

Tillbehör

Hörnhyllplan, förzinkade med tvärbalkar Passar till hyllställsanslutning med djup 400 mm

990370 400