

RUNPOTEC
HFR KABELNENZIEHSPEZIALIST

Nylondragfjäder, bandlängd: 10m



Beställningsdata

Ordernummer	814862 10
GTIN	9120045472530
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

4 mm tjockt indragsband av plast, extra smidigt, slitstarkt och inte elektriskt ledande. Materialet är vikhållfast, formstabil och glider mycket bra.

Band av nylon. Ena änden med fastpressad rensspiral och dragögla, andra änden med fastpressad ögla.

Teknisk beskrivning

bandlängd	10 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1,1 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

Tillbehör

Power Disk	814770
Kabelglidmedel	814760

