

**Garant****Stolpramar, Djup 500 mm, höjd: 1200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990276 1200
GTIN	4062406114343
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

**Användningsdata:**

För bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201–990216.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Hyllhöjd	1200 mm
Hylla anpassning	dubbelsidig
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Stolpramar

---

**Tillbehör**

Underläggsplåtar för golvutjämningSats, 10 delar

990398

Vinkelsats, 2 st, för golvförankring

990399