

Garant**Stolpramar, Djup 500 mm, höjd: 2400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990276 2400
GTIN	4062406114367
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

Användningsdata:

För bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201–990216.

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Hylla anpassning	dubbelsidig
Hyllhöjd	2400 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Stolpramar

Tillbehör

Underläggsplåtar för golvutjämningSats, 10 delar

990398

Vinkelsats, 2 st, för golvförankring

990399