

Garant**Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 500 mm, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990296 1000
GTIN	4062406114442
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Med upphängningslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålrastrer förhindrar passage genom sidan.

Användningsdata:

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Montering som mellanvägg möjlig	ja
Bredd	500 mm
höjd	1000 mm
Passar till hyllställ med höjd	1000 mm
passar till hyllställ med djup	500 mm

Kundmontering	ja
Hylla anpassning	enkelsidig
passar till instickshyllställ	ja
Hyllhöjd	1000 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Stolpramar

Tillbehör

Underläggsplåtar för golvtjämningsats, 10 delar	990398
Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399