

Garant**ER-spännhylschuck ultrakort, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	300445 25
GTIN	4062406114374
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. **Ultrakort utförande med invändig precisionsspännmutter.** Lämpar sig utmärkt för trånga arbetsutrymmen, bättre stabilitet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig).

Specialtillbehör:

ER- spänntänger nr 308941 – 309448, dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB.chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande spännmutter nr 309621.

Bearbetningsstrategi: HPC

utkragningenslängd A-mått: 25 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	25 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
För ER-spännhylsor	25 mm

Nyckelvidd SW	24 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309373 16
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
	309409 7

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm

308962 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

308941 14

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

308946 14

ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm

309374 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm

308960 15

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 15 mm

309373 15

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm

308946 10

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm

308960 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm

308960 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm

308941 3

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm

308946 5

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm

309447 3,5

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm

308962 4

ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

309374 11

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 10 mm

309373 10

ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm

309375 4

ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm

309375 8

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm

308962 15

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 9 mm

309373 9

ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

309374 8

Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40

308720 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm

308941 8

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309413 14
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-hylsmutter för ER 25	309580 25
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ER-hylsmutter High Speed för ER 25	309610 25
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
	309413 12

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-glidlagerhylsmutter för ER 25	309612 25
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309373 11
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 25	309617 25
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 25	309740 25
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	308962 16
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 25	309700 25
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309374 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309373 2
	309447 8

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308962 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309413 10
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309374 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309447 4
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 25	309745 25

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309374 15
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	308962 12

ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309375 12
	309447 7

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm

ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm

309375 14

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm

309413 11

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm

309411 16

ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm

309374 3

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

308946 9

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 12 mm

309373 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm

308941 15

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm

308946 15

ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

309374 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm

308941 5

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308812 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm

309413 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm

309409 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm

308960 13

ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 8 mm

309373 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

309409 14

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm

309447 9

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

308946 11