

Garant**ER-spännhylschuck ultrakort, BT 40, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	302875 25
GTIN	4062406114435
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. **Ultrakort utförande med invändig precisionsspännmutter.** Lämpar sig utmärkt för trånga arbetsutrymmen, bättre stabilitet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499 - form A och form B.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande spännmutter nr 309621.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningenslängd A-mått: 33 mm

Utvändig-Ø D: 27 mm

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	33 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
Nyckelvidd SW	24 mm

Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309447 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309413 8
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309447 3
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-hylsmutter för ER 25	309580 25
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
	308820 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor
40

308804 40

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 15 mm

308962 15

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm

308941 2,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och
munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm

309413 11

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

308946 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm

308960 4

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 13 mm

308962 13

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm

308960 5

ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 25

309617 25

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 8 mm

309430 8

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 5 mm

308962 5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 9 mm

309430 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm

308941 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø
d 14 mm

309411 14

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 3 mm

308962 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm

308941 4

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø
d 8 mm

309409 8

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad
passar för konor 40

308801 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm

308960 7

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och
munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309413 4,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ER-hylsmutter High Speed för ER 25	309610 25
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309409 11
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309447 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309413 12
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-glidlagerhylsmutter för ER 25	309612 25
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16