

Garant**Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 400 mm, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990291 2000
GTIN	4062406114466
Artikelklass	91I

Beskrivning**Utförande:**

Med upphängningslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålrastrer förhindrar passage genom sidan.

Användningsdata:

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Kundmontering	ja
Passar till hyllställ med höjd	2000 mm
höjd	2000 mm
Hylla anpassning	enkelsidig
passar till instickshyllställ	ja

Montering som mellanvägg möjlig	ja
passar till hyllställ med djup	400 mm
Bredd	400 mm
Hyllhöjd	2000 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Stolpramar

Tillbehör

Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399
Underläggsplåtar för golvtjämningsSats, 10 delar	990398