

Garant**Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 500 mm, höjd: 1200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990296 1200
GTIN	4062406114473
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålraster förhindrar passage genom sidan.

Användningsdata:

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

passar till hyllställ med djup	500 mm
Bredd	500 mm
Hylla anpassning	enkelsidig
Montering som mellanvägg möjlig	ja
Kundmontering	ja

Passar till hyllställ med höjd	1200 mm
passar till instickshyllställ	ja
Hyllhöjd	1200 mm
höjd	1200 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Stolpramar

Tillbehör

Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399
Underläggsplåtar för golvutjämningSats, 10 delar	990398