

Garant**Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 400 mm, höjd: 2400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990291 2400
GTIN	4062406114480
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Med upphängningslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålraster förhindrar passage genom sidan.

Användningsdata:

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

passar till hyllställ med djup	400 mm
höjd	2400 mm
Bredd	400 mm
Montering som mellanvägg möjlig	ja
passar till instickshyllställ	ja

Hylla anpassning	enkelsidig
Passar till hyllställ med höjd	2400 mm
Kundmontering	ja
Hyllhöjd	2400 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Stolpramar

Tillbehör

Underläggsplåtar för golvtjämningsats, 10 delar	990398
Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399