

**Garant****Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 400 mm, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990291 800
GTIN	4062406114404
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Med upphängningslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålrastrer förhindrar passage genom sidan.

**Användningsdata:**

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Hylla anpassning	enkelsidig
höjd	800 mm
Kundmontering	ja
Montering som mellanvägg möjlig	ja
Bredd	400 mm

passar till instickshyllställ	ja
passar till hyllställ med djup	400 mm
Hyllhöjd	800 mm
Passar till hyllställ med höjd	800 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Stolpramar

---

## Tillbehör

Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399
Underläggsplåtar för golvutjämningSats, 10 delar	990398