

Garant**Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 400 mm, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990291 1000
GTIN	4062406114411
Artikelklass	91I

Beskrivning**Utförande:**

Med upphängningslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålrastrer förhindrar passage genom sidan.

Användningsdata:

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Kundmontering	ja
Hyllhöjd	1000 mm
passar till instickshyllställ	ja
höjd	1000 mm
Bredd	400 mm

Passar till hyllställ med höjd	1000 mm
Montering som mellanvägg möjlig	ja
Hylla anpassning	enkelsidig
passar till hyllställ med djup	400 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Stolpramar

Tillbehör

Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399
Underläggsplåtar för golvutjämningSats, 10 delar	990398