

**Garant****Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 400 mm, höjd: 1200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990291 1200
GTIN	4062406114459
Artikelklass	91I

**Beskrivning****Utförande:**

Med upphängningslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålrastrer förhindrar passage genom sidan.

**Användningsdata:**

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	1200 mm
passar till hyllställ med djup	400 mm
Kundmontering	ja
Passar till hyllställ med höjd	1200 mm
Montering som mellanvägg möjlig	ja

Bredd	400 mm
Hylla anpassning	enkelsidig
passar till instickshyllställ	ja
Hyllhöjd	1200 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Stolpramar

---

## Tillbehör

Underläggsplåtar för golvtjämningsats, 10 delar	990398
Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399