

Garant**Lamellrondell (A) finslipning, Ø 125 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	566345 120
GTIN	4045197722379
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Glasfiberrygg belagd med slipduk (3M 237AA Trizact™) med finstrukturerad pyramidformadyta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid.

Användningsdata:

Speciellt för **ytbehandling** av hårda och svårbearbetade material som **rostfritt stål, titan, höglegerade stål** etc. Mer konstant, **reproducerbar finish och längre utslitningstid** än slipskivor med jämförbar kornstorlek.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	konvex
hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	120
skiv-Ø	125 mm
Slipmedel	Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
torrt	lämplig		