

**Garant****Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 500 mm, höjd: 2400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990296 2400
GTIN	4062406114503
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålrastrer förhindrar passage genom sidan.

**Användningsdata:**

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Montering som mellanvägg möjlig	ja
Hyllhöjd	2400 mm
passar till instickshyllställ	ja
höjd	2400 mm
Bredd	500 mm

Kundmontering	ja
Hylla anpassning	enkelsidig
passar till hyllställ med djup	500 mm
Passar till hyllställ med höjd	2400 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Stolpramar

---

## Tillbehör

Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399
Underläggsplåtar för golvutjämningSats, 10 delar	990398