

**Garant****Stolpram med plåtbeklädnad, Djup 500 mm, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990296 800
GTIN	4062406114428
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålrastrer förhindrar passage genom sidan.

**Användningsdata:**

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201 – 990216, som mellan- eller som gavelram.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Bredd	500 mm
passar till hyllställ med djup	500 mm
passar till instickshyllställ	ja
Passar till hyllställ med höjd	800 mm
Hylla anpassning	enkelsidig

Kundmontering	ja
höjd	800 mm
Hyllhöjd	800 mm
Montering som mellanvägg möjlig	ja
Användningsområde	Golvhyllställ
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdinställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Stolpramar

---

## Tillbehör

Underläggsplåtar för golvutjämningSats, 10 delar	990398
Vinkelsats, 2 st, för golvförankring	990399