

Garant**Performance fräschuck med kylkanalhål Form ADB, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300395 10
GTIN	4062406114626
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade.**
- **Inklusive 4 kylkanalhål.**

Utförande reklamtext:

Inklusive 4 kylkanalhål.

Fördel:

- **Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.**
- **Optimerad ytterkontur – dämpande beteende.**
- **Behaglig hantering tack vare differentialgången.**
- **Skaftbrott hos fräsen osannolika.**
- **Precisionsutförande.**

Fördel reklamtext:

- **Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.**
- **Optimerad ytterkontur – dämpande beteende.**
- **Skaftbrott hos fräsen osannolika.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Särskilt lämplig för TPC- fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, **Processäkerhet!**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	50 mm
Ø D ₂	32 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40	308700 40