

**Garant****Performance fräschuck med kylkanalborrhål, HSK-A100 kort, Spänn-Ø D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304450 10
GTIN	4062406114688
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade.
- Inklusive 4 kylkanalhål.

**Fördel:**

- Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.
- Optimerad ytterkontur – dämpande beteende.
- Behaglig hantering tack vare differentialgången.
- Skaftbrott hos fräsen osannolika.
- Precisionsutförande.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Mycket lämplig för TPC# fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, **Processäkerhet!**

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

Åtdragningsmoment 7 Nm; torxstorlek T25.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Utvändig-Ø D	36,5 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare