

Garant**Performance fräschuck med kylkanalborrhål, HSK-A100 kort, Spänn-Ø D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304450 6
GTIN	4062406114664
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade.
- Inklusive 4 kylkanalhål.

Fördel:

- Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.
- Optimerad ytterkontur – dämpande beteende.
- Behaglig hantering tack vare differentialgången.
- Skaftbrott hos fräsen osannolika.
- Precisionsutförande.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Mycket lämplig för TPC# fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, **Processäkerhet!**

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

Åtdragningsmoment 10 Nm; torxstorlek T15.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	65 mm
Ø D ₂	22,5 mm
Utvändig-Ø D	26,5 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare