

Garant**Performance fräschuck med kylkanalborrhål, HSK-A100 kort, Spänn-Ø D1: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 304460 12 |
| GTIN | 4062406114756 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade.
- Inklusive 4 kylkanalhål.

Fördel:

- Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.
- Optimerad ytterkontur – dämpande beteende.
- Behaglig hantering tack vare differentialgången.
- Skaftbrott hos fräsen osannolika.
- Precisionsutförande.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Mycket lämplig för TPC# fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, **Processäkerhet!**

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------|
| Spännhylsa D ₁ | 12 mm |
|---------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvändig-Ø D | 43 mm |
| Ø D ₂ | 37,5 mm |
| utkragningslängd A-mått | 85 mm |
| fäste | HSK-A100 kort |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69882-4 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Invändig | ja |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |