

Garant**Slimad hydraulchuck, SK 40 A = 80, Spännhylsa D1: 5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302089 5 |
| GTIN | 4062406114800 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur)
- Förädlad ytstruktur.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

Användningsdata:

bearbetning vid verktygs- och formtillverkning **När mindre kast är nödvändiga**. för borrar, brotschning och fräsning För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------|
| Ø D ₃ | 15,3 mm |
| Ø D ₂ | 11 mm |
| Utvändig-Ø D | 49,5 mm |
| L ₂ | 40 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 80 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Spännhylsa D ₁ | 5 mm |
| fäste | SK 40 A = 80 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm | 656050 200 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40 | 309680 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |

| | |
|---|-----------|
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40 | 308700 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40 | 309700 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |