

Garant**Slimad hydraulchuck, SK 40 A = 80, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302089 16
GTIN	4062406114855
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur)
- Förädlad ytstruktur.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

Användningsdata:

bearbetning vid verktygs- och formtillverkning **När mindre kast är nödvändiga**. för borrar, brotschning och fräsning För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	28,2 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
L ₂	40 mm
Ø D ₂	24 mm

Utvändig-Ø D	49,5 mm
fäste	SK 40 A = 80
Hållare norm	ISO 7388-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 16	309680 16
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309745 16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309740 16
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40

ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 16	309700 16
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
ER-chucknyckel1/2 tum nyckelvidd 25 för ER-hylschuckar 16	309720 16
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40