

**Garant****Slimad hydraulchuck, HSK-E 50 A = 70, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307528 6
GTIN	4062406115050
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

**Fördel:**

- Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
- Idealiska dämpningsegenskaper
- Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

**Användningsdata:**

Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.

**När mindre kast är nödvändiga.**

För borrar, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Reducerhylsor nr 302135 – 302165.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	38 mm
----------------	-------

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>3</sub>	15,99 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	HSK-E 50 A = 70
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck