

Garant**Slimad hydraulchuck, HSK-A 100 A = 120, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307543 16
GTIN	4062406115005
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

Fördel:

- Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
- Idealiska dämpningsegenskaper
- Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.

Där en reducerad störkontur krävs.

För borring, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302165.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	24 mm
L ₂	68 mm

utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D ₃	31,13 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	HSK-A 100 A = 120
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck