


Garant**Slimad hydraulchuck, HSK-A 100 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 307543 12 |
| GTIN | 4062406114992 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

Fördel:

- Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
- Idealiska dämpningsegenskaper
- Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.

Där en reducerad störkontur krävs.

För borring, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302165.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-------|
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått | 120 mm |
| Ø D ₃ | 25,55 mm |
| L ₂ | 72 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 12 mm |
| fäste | HSK-A 100 A = 120 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |