

**Garant****Kort borrhuck Form E, HSK-E 40, spännvidd: 0,3-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

Rundgångsnoggrannhet < 20 µm. Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	0,3 - 10 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
konstruktion	smal
Lös chucknyckel nr 627425	SW 4
utkragningslängd A-mått	91 mm
fäste	HSK-E 40
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 μm
Produktslag	Kort borrchuck