



Slätvalsverktyg EG3T-3 universal, Skaftfäste typ: S10



Beställningsdata

Ordernummer	291507 S10
GTIN	4060491017488
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.

Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.

För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm^2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

För användning på längdsvärningsmaskiner.

Passar till:

Ø-område (rekommenderat): 5 mm – 50 mm

OBS!:

- Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
- Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Teknisk beskrivning

rull-Ø	3 mm
maximal valskraft	0,6 kN
skaftstorlek	10×10 mm
Spetscentrumförskjutning f	5 mm

Skaffäste typ	S10
Utkragningslängd L _A	110 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg