

Garant**Hörnhyllplan, förzinkade med tvärbalkar, Passar till hyllställanslutning med djup: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990370 500
GTIN	4062406115180
Artikelklass	91I

Beskrivning**Utförande:**

3 tvärbalkar för upphängning i stolpramar/hörnstöd, den förzinkade hörnhyllan läggs på tvärbalkarna.

Användningsdata:

För hörnenheter.

Lackering:

Tvärbalkar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	38 mm
Hyllplan bredd	975 mm
hyllplanets gavelsida (mått A)	636 mm
hyllplanets djup (mått B)	970 mm
Hyllplanets djup	975 mm
Passar till hyllställanslutning med djup	500 mm
Användningsområde	Golvhyllställ

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Hyllplanets tjocklek	38 mm
Material	förzinkade
Produktslag	Hylla