

**RUNPOTEC**  
HFR KABELLENZIEHSPEZIALIST**Perlondragfjäder Runpo 1, bandlängd: 20m****Beställningsdata**

Ordernummer	814865 20
GTIN	9120045472103
Artikelklass	86A

**Beskrivning****Utförande:**

**4 mm** tjockt indragsband av plast, extra smidigt, slitstarkt och inte elektriskt ledande. Materialet är vikhållfast, formstabil och glider mycket bra.

Band av perlon. Ena änden med fastpressat, **flexibelt styrstift (Runpo-glidelement)** och dragögla, andra änden med fastskruvad ögla.

**Teknisk beskrivning**

bandlängd	20 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1,7 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

**Tillbehör**

Power Disk	814770
------------	--------

Kabelgidmedel

814760