

Garant**Hållare 90°, cylindrisk med IK Lång, Typ: 24****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 239745 24 |
| GTIN | 4062406115777 |
| Artikelklass | 23A |

Beskrivning**Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

OBS!:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 26,21 - 32,2 mm

passar till diameter bottenhål: 30,21 - 40,2 mm

totallängd L: 202 mm

Effektiv längd L₁: 144 mm

Skaftdiameter D₅ h6: 25 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 25 Nm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| rekommenderat åtdragningmoment | 25 Nm |
| Skaftdiameter D ₅ h6 | 25 mm |
| passar till diameter genomgående hål | 26,21 - 32,2 mm |
| Effektiv längd L ₁ | 144 mm |
| passar till diameter bottenhål | 30,21 - 40,2 mm |
| totallängd L | 202 mm |
| Serie | TopCut |

| | |
|-------------|----------------------------|
| Invändig | ja |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |