

Garant**Mediaskena för individuell inredning, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928411 1500
GTIN	4062406115876
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:**Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
 - 3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

- **Lämplig för montering på arbetsskivan.**
- **Inte lämplig för montering mellan stolparna.**
- **Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker!**

Teknisk beskrivning

Bredd	1500 mm
inbyggnadshöjd	139 mm
Antal tomma moduler (1 E/2 E/3 E)	2× / 1× / 3×
Passar för typ	1500
Delningsenhet	13E
Djup	100 mm
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Strömbrytare	nej
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Modul för energi och medier Moduls lag 0/1	928470 0/1
Modul för energi och medier Moduls lag 0/2	928470 0/2