

Garant**Hörn-medieskena för individuell inredning, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	928421 1000
GTIN	4062406116088
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Storlek 1000×1000 mm.

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**.

Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,

1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår. Kan utrustas med sammanlagt

16 enkelmoduler (8 moduler på vardera sidan) med vardera 1E delningsenhet nr 928470.

Beskrivning:**Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

· **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**

· **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**

· **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**

· **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**

3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)

· **Skyddsklass 1**

· **Kapslingsklass IP 20.**

Passar till:

Hörnarbetsskivor nr 926302 – 926342, hörnmoduler nr 920103, 920104, 920116.

OBS!:

Första anslutningar samt anslutning av stickkontakter eller eluttag till ledningar får bara utföras av behöriga elektriker!

Teknisk beskrivning

Djup	100 mm
inbyggnadshöjd	139 mm
Passar för typ	1000
Bredd	1000 mm
Antal tomma moduler (1 E/2 E/3 E)	4× / - / 4×
Delningsenhet	16E
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag AIR/S	928470 AIR/S
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1
Modul för energi och medier Modulslag 0/2	928470 0/2