

Garant**Mediamodul för stolpe, Modulslag: DK250/ONOF****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer | 928460 DK250/ONOF |
| GTIN | 4062406116484 |
| Artikelklass | 91P |

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt. Skruvas fast på stolparnas sidor. Med ett jordat eluttag och komplett ledningsdragning samt till-/frånkontakt för belysningsenhet.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010 (utom storlek 200), nr 928020, 928075 och nr 928076.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Endast två eluttag kan monteras per stolpe.

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|--------------|
| märkspänning | 250 V |
| Märkström | 16 A |
| Bryteffekt | 250 V / 10 A |

| | |
|---------------------|---|
| vikt | 2 kg |
| höjd | 480 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Strömbrytare | ja |
| Antal eluttag typ K | 1 |
| Kontakttyp ingång | GST-instickssystem |
| Eluttag typ | K |
| Strömtyp | AC |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Energimodul |