

Garant**Mediamodul för stolpe, Modulslag: FR250/ONOF****Beställningsdata**

Ordernummer	928460 FR250/ONOF
GTIN	4062406116460
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt. Skruvas fast på stolparnas sidor. Med ett jordat eluttag och komplett ledningsdragning samt till-/frånkontakt för belysningsenhet.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010 (utom storlek 200), nr 928020, 928075 och nr 928076.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Endast två eluttag kan monteras per stolpe.

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.

Teknisk beskrivning

märkspänning	250 V
Bryteffekt	250 V / 10 A
Märkström	16 A

höjd	480 mm
vikt	2 kg
Bredd	55 mm
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Antal eluttag typ E	1
Strömbrytare	ja
Eluttag typ	E
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul